



D Dimmable Steckdosenleuchte mit Bewegungssensor und 3 Modi (On/Auto/Off). Auto Modus: Aktivierung bei Dunkelheit durch Bewegungserkennung innerhalb 3m und einem Winkel von 120°, automatische Abschaltung nach 90 Sekunden. **GB** Dimmable plug light with motion sensor and 3 modes (On/Auto/Off). Auto mode: activation in the dark by motion detection within 3m and an angle of 120°, automatic switch off after 90 seconds. **F** Lampe enclenchable à intensité variable avec détecteur de mouvement et 3 modes (marche/auto/arrêt). Mode automatique: activation dans l'obscurité par détection de mouvement dans un rayon de 3 m et un angle de 120°, extinction automatique après 90 secondes. **FIN** Himmennettävä valo, jossa liiketunnistin ja 3 tilaa (On/Auto/Off). Auto-tila: aktiivointi pimeässä liiketunnistuksen avulla 3 m säteellä 120 asteen kulmassa, automaattinen sammutus 90 sekunnin kuluttua. **I** Lampada a spina dimmerabile con sensore di movimento e 3 modalità di funzionamento (On/Auto/Off). Modalità automatica: attivazione al buio tramite rilevamento del movimento entro 3 m e un angolo di 120°, spegnimento automatico dopo 90 secondi. **E** Luz enchufable regulable con sensor de movimiento y tres modos (encendido/automático/apagado). Modo automático: se activa en la oscuridad al detectar movimiento en un radio de 3 m y un ángulo de 120°, y se apaga automáticamente a los 90 segundos. **BG** Запътияваща се светлина със сензор за движение и 3 режима (включване/автоматично/изключване). Автоматичен режим: активира се на тъмно при разпознаване на движение в рамките на 3 м и под ъгъл 120°, автоматично изключване след 90 секунди. **HR** Svjetiljka koja se priključuje u utičnicu i ima funkciju priгушеиja i senzor pokreta, kao i 3 načina rada (uključeno/automatski/ isključeno). Automatski način rada: uključuje se kad nema svjetla i detektira pokret u dometu od 3 metra i pod kutom od 120°, a automatski se isključuje nakon 90 sekundi. **SRB MNE** Prekidač za priгушеиvanje svetla sa senzorom pokreta i 3 režima (uključivanje/automatski/isključivanje). Automatski režim: aktiviranje u mraku detekcijom pokreta na 3 m i pod uglom od 120°, automatsko isključivanje nakon 90 sekundi. **BIH** Priгушо svetlo sa senzorom pokreta i 3 načina rada (Uključeno/ Automatski/Isključeno). Automatski način rada: aktiviranje u mraku detekcijom pokreta unutar 3 m i kutom od 120°, automatsko isključivanje nakon 90 sekundi. **CZ** Stímatelné světlo s pohybovým čidlem a 3 režimy (zap/auto/vyp). Automatický režim: aktivace ve tmě detekcí pohybu do vzdálenosti 3 m a úhlu 120°, automatické vypnutí po 90 sekundách. **EST** Hämarдатv liikumisanduri ja kolme režiimiga (sees/automaatne/väljas) valgusti pistikupessa. Automaatrežiim: aktiveerub pimedas liikumise tuvastamisel (3 m raadiuses ja 120° nurgaga), lülitub automaatselt 90 sekundi pärast välja. **GR** Ρυθμιζόμενο φωτιστικό με ρευστοδότη και 3 λειτουργίες (On/Auto/Off). Λειτουργία Auto: ενεργοποίηση στο σκοτάδι με εντοπισμό κίνησης εντός 3m και γωνία 120°, αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 90 δευτερόλεπτα. **H** Szabályozható fényerejű, csatlakozós lámpa mozgásérzékelővel és 3 üzemmóddal (Be/Auto/Ki). Automata üzemmód: aktiválás sötétben mozgásérzékeléssel 3 m-en belül és 120°-os szögben, automatikus kikapcsolás 90 másodperc elteltével. **KZ** Қозғалыс сенсоры және 3 режимі бар құнғырттендірілетін аша шамы (қосу/авто/өшіру).

Автоматты режим: қараңғыда қозғалысты анықтау арқылы 3м және 120° бұрышта қосы, 90 секундтан кейін автоматты түрде өшіру. **LV** Regulējama kontaktlīdzda iespraudzama lampa ar kustības sensoru un 3 režīmiem (ieslēgts/automātisks/ izslēgts). Automātiskais režīms: ieslēdzas tumšā pēc kustības noteikšanas 3 m attālumā 120° leņķī, automātiski izslēdzas pēc 90 sekundēm. **LT** Pritemdomas kištukinis šviestuvus su judesio jutikliu ir 3 režimais (jungtas/ automatinis/išjungtas). Automatinis režimas: aktyvinamas tamsoje, aptikus judesį 3 m atstumu ir 120° kampū, automatiškai išsijungia po 90 sekundžių. **NL** Dimbare steckerlamp met bewegingssensor en 3 modi (Aan/Auto/Uit). Automodus: inschakeling in het donker door bewegingsdetectie binnen 3 m en een hoek van 120°, automatische uitschakeling na 90 seconden. **PL** Ściemniarne podświetlenie gniazdką z czujnikiem ruchu i trzema trybami (Wł/Auto/Wył). Tryb automatyczny: włączanie w ciemności po wykryciu ruchu w odległości do 3 m i pod kątem 120°, automatyczne wyłączenie po 90 sekundach. **P** Luz de tomada regulável com sensor de movimento e 3 modos (ligar/automático/ desligar). Modo automático: ativação no escuro por detecção de movimento no espaço de 3 m e num ângulo de 120°, desativação automática após 90 segundos. **RO** Lampă reglabilă pentru priză, cu senzor de mișcare și 3 moduri (aprinde/reține/stingere/automat). Modul automat: aprinde/reține prin detectarea mișcării pe o rază de 3 m și la un unghi de 120°, stingere automată după 90 de secunde. **RUS** Фонарь. Светильник с регулируемой яркостью, датчиком движения и 3 режимами (Вкл./Автом./Выкл.). Автоматический режим: активация в темноте при обнаружении движения в радиусе 3 м и угле 120°, автоматическое выключение через 90 секунд. Дата изготовления: см. на продукте в формате ДДД/ГГ, где ДДД-день года, ГГ-год. **S** Dimbar kontaktlampa met rörelssensor och tre lägen (PÅ/Auto/AV). Autoläge: aktiverar i mörker med rörelsedetektor inom 3 m och i en vinkel på 120°, automatisk avstängning efter 90 sekunder. **SK** Stmievateľné svetlo s pohybovým senzorom a 3 režimami (zapnutý/automatický/vypnutý). Automatický režim: aktivácia v tme detekciou pohybu do vzdialenosti 3 m a uhlom záberu 120°, automatické vypnutie po 90 sekundách. **SLO** Vtična svetilka z možnostjo zatemnitve s senzorjem gibanja in 3 načini (vklop/avtomatsko/izklop). V samodejnem načinu: vklop v temi, ko senzor zazna gibanje na oddaljenosti do 3 m in v kotu 120°, samodejni izklop po 90 sekundah. **TR** Hareket sensörlü ve 3 modlu (Açık/ Otomatik/Kapalı) kısıtlabilir priz lambası. Otomatik mod: karanlıkta 3 m içinde ve 120°lik bir açıyla hareket algılayarak etkinleştirir, 90 saniye sonra otomatik kapanır. Tüketiciler haklarına ait daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. **www.varta-ag.com/tr-TR**. **UA** Штепсельна лампа з регульованою яркістю, датчиком руху та 3 режимами роботи (увімк./вимк./ автоматично). Автоматичний режим: активація в темряві в разі виявлення руху в межах 3 м і під кутом 120°, автоматичне вимкнення за 90 секунд. **صواء قابل التعتيم مزود بفايس مع مستشعر حركة تاذني الأوضاع (تشغيل/تلقائي/اليقاف). الوضع التلقائي: تفعيل في الظلام عن طريق اكتشاف حركة في نطاق 3 أمتار وزاوية 120 درجة. إيقاف تلقائي بعد 90 ثانية.**

Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в КНР • Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται στην Κίνα • Származási ország: Kína • KXP-ը Կարգավորվում է ՀՀ-ում • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL • Fabricado na China • Fabricat în China • Sделано в Китае • Vyrobené v Čine • Çin'de imal edilmektedir • Вироблено в КНР • تم إنتاجها في الصين

3 years guarantee • 3 Jahre Garantie • Garantie de 3 ans • Garanzia di 3 anni • Garantía de 3 años • Jamstvom od 3 godine • Garancija 3 godine • Garantiju na 3 godine • Záruka 3 roky • 3-aastane garantii • εγγύηση 3 ετών • 3-év garancia • 3 жылдық кепілдік беріледі • 3 metų garantija • 3 gadu garantija • Garantietermijn van 3 jaar • 3 lata gwarancji • Garancia de 3 anos • Garanții de 3 ani • Гарантия 3 года • 3 års garanti • Záruku 3 rokov • 3 leta garantija • 3 yıl garantilidir • 3-річний гарантій • ضمان 3 سنوات



www.varta-ag.com/insights





www.varta-ag.com/p/18624



756 605

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet équipement se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

PET 1: Raccolla plastica / PAP 21: Raccolla carta

AI Azul

AI Amarillo

PAP

PET

EAC

UK

CA

CE

CE

Producer, Produttore, Proizvodač, Výrobce, Tootja, Gyártó, Вироджув, Ražotājs, Gamintojas, Producent, Изготовитель, Výrobca, Proizvajalec, Üretici, Виробник, مصنع.
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com, info@varta-household.com
VARTA Consumer Batteries UK LTD, Suite 102 Earl Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производител и вносител: ВАРТА Консумер Батерис ГмбХ & Ко.КгАА, Алфред-Круп-штрассе 9, 73479 Елванген, Германия. Uvozník: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, 88240 Posušje. info@dara.ba. Tel: +387 (0) 39 685 050. Uvozník: DTM COMPANY DOO, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija. Изготовител: сделано в Китае для "BARTA Консюмер Баттерис ГмбХ & Ко.КгАА", Германия, 73479, Эльванген, Алфред-Круп-Штр. 9. Ithalatçı Firma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti. Dar Vadi Bumerang Ofis, No.3, Merkez Mh. Şekkin Sk. Kağıthane 34406, İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Представителство в България "BARTA Консюмер Бетериз ГмбХ & Ко. КгАА", Украина, Київ 04107, вул. Полтавська 14а. المسود والموزع الرسمي: بتونس: سكاى للتوزيع. سكاى الطاقة الشرقى 1 تونس 2035. منتج: فارتا. كيسومر باتري ج.م.ب.ه. و.ك.و. 9 افرد كرايس الفالجن، المانيا