

ZI-HDR195

Hochdruckreiniger



- Induktions-Motor
- ZI-HDR195 ist ausgestattet mit
 - Trommel mit Kurbel zum Aufrollen des Hochdruckschlauches
 - Reinigungsmittelbehälter
 - Stahllanze mit 5 Düsen:
 - (1) 0° (max. Druck),
 - (2) 15° (für Beton/ziegel,...)
 - (3) 25° (optimal für lackierte Oberflächen, Holz)
 - (4) 40° optimal für Fenster
 - (5) Reinigungsdüse
 - Terrassen/ Flächenreiniger
 - Schlauchkupplung am Geräteeinlass
 - 7,9 m Hochdruckschlauch und 4,9 m Elektrokabellänge



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HDR195

Hochdruckreiniger



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2300
Aufstellmaß in mm	320 x 330 x 860
Durchflussmenge in l/min	6,5
Schall-Leistungspegel in dB(A)	90
Vibration Handgriff in m/s2	< 2,5
Nettogewicht in kg	22
Verpackungslänge in mm	375
EAN Code	9120039234809

Spannung	230 V / 50 Hz
max. Pumpendruck in bar	195
Eingangstemperatur in °C	5-60
Schall-Druckpegel in dB(A)	73
Bruttogewicht in kg	23,200
Verpackungsbreite in mm	360
Verpackungshöhe in mm	922

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**