



**10**  
JAHRE  
YEARS  
GARANTIE  
WARRANTY

## ANSMANN WFL10W

- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 10 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.050 Lumen
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 135° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren

## INFORMATIONEN

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktname     | WFL10W                      |
| Artikelnummer   | 1600-0624                   |
| EAN-Code        | 4013674201747               |
| Zolltarifnummer | 94054239900                 |
| Materialgruppe  | 13                          |
| Lieferumfang    | WFL10W, Bedienungsanleitung |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Produkt              | 124 × 53,5 × 122 mm / 0 g     |
| Verpackung + Produkt | 128 × 100 × 60 mm / 300 g     |
| Verpackungseinheit   | 12 Stück (262 × 186 × 212 mm) |

