



**JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY**

ANSMANN WFL20W

- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.200 Lumen
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 135° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren

INFORMATIONEN

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktnamen | WFL20W |
| Artikelnummer | 1600-0625 |
| EAN-Code | 4013674201754 |
| Zolltarifnummer | 94054239900 |
| Materialgruppe | 13 |
| Lieferumfang | WFL20W, Bedienungsanleitung |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produkt | 159 × 51,5 × 142 mm / 0 g |
| Verpackung + Produkt | 162 × 121 × 56 mm / 450 g |
| Verpackungseinheit | 7 Stück (398 × 168 × 133 mm) |



4 013674 201754