



10 JAHRE GARANTIE  
10 YEARS WARRANTY

## ANSMANN WFL30W

- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 30 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 3.300 Lumen
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 135° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren

## INFORMATIONEN

Produktnamen	WFL30W
Artikelnummer	1600-0626
EAN-Code	4013674201761
Zolltarifnummer	94054239900
Materialgruppe	13
Lieferumfang	WFL30W, Bedienungsanleitung

Produkt	199 × 54,5 × 175 mm / 0 g
Verpackung + Produkt	203 × 150 × 60 mm / 700 g
Verpackungseinheit	12 Stück (412 × 366 × 162 mm)



4 013674 201761