



10
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN WFL10W-S

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 10 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.050 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 5 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS - extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 180° vertikal verstellbar

INFORMATIONEN

Produktname	WFL10W-S
Artikelnummer	1600-0621
EAN-Code	4013674201716
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	13
Lieferumfang	WFL10W-S, Bedienungsanleitung

Verpackung + Produkt	128 × 60 × 170 mm / 500 g
Verpackungseinheit	9 Stück (390 × 186 × 182 mm)

