



10 JAHRE GARANTIE  
10 YEARS WARRANTY

## ANSMANN WFL30W-S

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 30 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 3.300 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 5 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS – extrem stoßfest
- Die Schutzart IP65 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 180° vertikal verstellbar

## INFORMATIONEN

Produktnamen	WFL30W-S
Artikelnummer	1600-0623
EAN-Code	4013674201730
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	13
Lieferumfang	WFL30W-S, Bedienungsanleitung

Verpackung + Produkt  
Verpackungseinheit 203 x 60 x 226 mm / 1300 g  
4 Stück (246 x 232 x 215 mm)

