Produktdatenblatt



7674700 Wi-Fi BLE 50W GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6 - 12,99 EUR

Smarte Lampe, steuerbar ueber WLAN in der WiZ App oder per WiZCLICK, kaltweisses bis warmweisses Licht (2700-6500K) und hohe Farbwiedergabe (CRI > 90) fuer lebendige Farben

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4,7
Ersatzwattage	
Sockel	GU10
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	345
Kelvin	2700-6500
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Wireless Dim

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	durchsichtig

Energieeffizienz

Kategorie	F

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	CHF

Codes

EAN Artikel	8720169076747
EAN Verpackungseinheit	8720169076754
Bestellnummer (EOC)	872016907674700
Interne Nr. Signify (GPC)	929003772222

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990		
Artikel mit Verpackung / g	110		
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe		658
Palette (brutto)/kg	13,02		

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1,00E+00
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	150
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	175

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,50	5,00	5,00
Verpackung in cm (H/B/T)	16,00	7,00	7,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,5	15,1	22,2
Palette in cm (H/B/T)	116,20	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN

8 7 2 0 1 6 9 0 7 6 7 4 7

Ausstellungsdatum: 06.06.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.