BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

PRO MP2422CDE

PRO MP2422CDE

PATH TO THE FUTURE

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI PRO MP2422CDE eignet sich mit seiner 23,6-Zoll-Diagonalen und FHD-Auflösung perfekt für den Einsatz in verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das gebogene 1500R VA-Panel sorgt zudem für eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle Anwender immer alles im Blick. Auch die Ergonomie nimmt beim PRO MP2422CDE einen hohen Stellenwert ein: Der Monitor lässt sich in der Neigung verstellen und unterstützt VESA Montage, sodass er mühelos in die gewünschte Position gebracht werden kann. Augenschonende Display-Technologien wie Anti- Flicker und Less Blue Light sorgen dafür, dass man auch nach längeren Arbeitseinheiten nicht ermüdeten Augen zu kämpfen hat. Der PRO MP2422CDE vereint Ergonomie und hohe Bildqualität – perfekt für den Einsatz im Büro und Homeoffice.

Picture and logos

SELLING POINTS

- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag
- Perfekte 23,6"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Webdesign
- TÜV-zertifiziertes Anti-Flicker-Display mit "Less Blue Light" schützt die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- 100 Hz Bildwiederholrate und 1 ms (MPRT) Reaktionszeit sorgen für ein optimales Seherlebnis
- Die Hardware "Less Blue Light"-Technologie bewahrt die ursprüngliche Farbe des Bildes und reduziert gleichzeitig den schädlichen Blaulicht-Anteil
- Die Ergonomiesoftware "Display Kit" bietet die bequemste Möglichkeit, den richten Modus und optimalen Einstellungen auszuwählen und anzupassen
- Flexibel zwischen mehreren Eingangsquellen für verschiedene Geräte wählen: HDMI™ Anschluss und D-Sub(VGA)
- Montage und Demontage des Geräts ohne jegliches Werkzeug
- Standard VESA-Design
- Immersiver Sound mit integrierten Lautsprechern

1. 1x Stromanschluss
2. 1x HDMI™ (1.4)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-Wege Navigation + OSD Knopf

“2023-10-04 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products.”

BUSINESS PRODUCTIVITY MONITOR

PRO MP2422CDE

PRO MP2422CDE

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377097024
	UPC	824142323564
	UCC14	10824142323561
Model	Produktname	PRO MP2422CDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP2422CDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.6" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	521(H)x293(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	50.6~110 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	85%/75%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	98%/95%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	99%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	83%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	75%/73%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	77%/77%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	74%/74%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	98%/95%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	99%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	Line-in	1
	HDMI™	1
	HDMI™-Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	D-Sub	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

"2023-10-04 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."

PRO MP2422CDE

PRO MP2422CDE

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-7° ~ 22°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	539.8 x 414.1 x 203.0
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.25 x 16.3 x 7.99
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	539.8 x 321.8 x 74.2
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.25 x 12.67 x 2.92
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	203 x 203 x 145.4
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	7.99 x 7.99 x 5.72
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	2.95
	Bruttogewicht (kg)	4.39
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.57
Garantie	Garantie	24M

“2023-10-04 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products.”