



1 Prenos navodil za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Izdelek je digitalni higrometer in termometer z velikim LCD-zaslonom. Z njim lahko preverite temperaturo in vlažnost.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga prostem.

Vedno se je treba izogibati stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate v druge namene, kot je navedeno zgoraj, se lahko izdelek poškoduje.

Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti. Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Zaradi varnosti in dovoljenja tega izdelka ne smete spreminjati in/ali predelovati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

3 Obseg dobave

- Izdelek, vključno z 1 x baterijo CR2032
- Navodila za uporabo

4 Razlaga simbolov



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno, ki jih vsebujejo ta navodila za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega v takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga otrok in hišnih ljubljencev.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti s tem dokumentom, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravi strokovnjak ali specializirana delavnica.

5.2 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom vedno ravajte previdno. Udarci, udarci ali padec z nizke višine lahko izdelek poškodujejo.

5.3 Delovno okolje

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topli.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

5.4 Operacija

- Če imate kakršne koli pomisleke glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ne poškodbe,
 - ne več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.

5.5 Baterija

- Pri vstavljanju baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo, da se izognete poškodbam zaradi uhajanja. Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo kislinke opekline. Zato morate pri ravnanju s poškodovanimi baterijami nositi zaščitne rokavice.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok. Baterij ne puščajte ležati naokrog, saj jih lahko pogoltnejo otroci ali hišni ljubljenci.
- Ne razstavlajte baterij, ne stikajte jih na kratko in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

6 Baterija

Opomba:

Če iz prostora za baterijo štrli izolacijski trak, je baterija že nameščena. Odstranite trak, da bo izdelek napajen z električno energijo.

7 Kazalniki stopnje udobja

Simbol	Opis pogojev
	Prijetno ■ Temperaturno območje: 18-26 °C ■ Razpon vlažnosti: 40-60 % rH
	Zmerno ■ Ko se temperatura ali vlažnost zraka spusti v udobno območje. ■ Na primer: vlažnost je 43 %, temperatura pa 27 °C.
	Neprijetno ■ Temperatura: <10 °C ali >30 °C ■ Vlažnost zraka: <30 % rH ali >70 % rH

8 Čiščenje in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko poškodujejo ohišje in povzročijo nepravilno delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

1. Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.
2. Baterijo vsaj enkrat letno zamenjajte z novo, da se izognete poškodbam zaradi puščanja na spletnem mestu.

9 Odstranjevanje odpadkov

9.1 Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatore, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbiralnem mestu nedestruktivno ločiti od stare naprave.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije za vračanje in recikliranje starih aparatov morda veljajo druge obveznosti.

9.2 Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih odvzete ločeno od izdelka; kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodarske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom da je odstranjevanje z gospodinjstvi odpadki prepovedano. Oznake za zadevne težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem v celoti prekrijte izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, močno segrevanje, požar, eksplozija).

10 Tehnični podatki

Napajanje.....	1 x CR2032 3 V gumbna celica
Temperaturno območje	-10 do +50 °C
Prikaz temperature.....	Celzij (°C)
Temperaturna natančnost	± 1 °C
Območje vlažnosti	1 - 99 % rH
Natančnost prikaza vlažnosti	± 5 % za območje od 40 do 70 % RH pri +20 do +26 °C
.....	± 8 % za vsa druga območja
Interval merjenja	10 sekund
Delovni pogoji	0 do +40 °C, 20 do 90 % rH (brez kondenzacije)
Pogoji shranjevanja.....	-10 do +60 °C, 30 - 80 % rH (brez kondenzacije)
Dimenzije (Š x V x G).....	45 x 58 x 16 mm
Teža.....	

