

DBM21N_400V

Dübelbohrmaschine inkl. Fußbedienung



- ideal für Eck- und Rahmenverbindungen, Bohrungen für Schrankbeschläge
- Bohraggregat pneumatisch 0°- 45°- 90° schwenkbar zum stirn- und flächenseitigen Bohren
- 2 Pneumatikspannmodule
- Fußpedal zum Spannen – Bohren - Lösen
- Spindelanzahl: 21, Spindelabstand: 32mm
- Abstand von erster zur letzten Spindel: 640mm
- Pneumatikanschluss: 6bar (0,6MPa), bis max 8 bar (0,8MPa)
- mit 3m Anschlag



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

DBM21N_400V

Dübelbohrmaschine inkl. Fußbedienung



Technische Details

Motorleistung S6 in W	2100
Spannung	400V
max. Werkstückdicke in mm	80
Arbeitsluftdruck in bar	6-8
Distanz erste-letzte Spindel in mm	640
max. Bohrtiefe in mm	50
Bruttogewicht in kg	412
Verpackungsbreite in mm	1.050
EAN Code	9120039909257

Motorleistung S1 in W	1500
Tischgröße in mm	870x550
Bohrspindeldrehzahl in min-1	2840
Spindelanzahl	21
Spindelabstand in mm	32
Nettogewicht in kg	341,500
Verpackungshöhe in mm	1.100
Verpackungslänge in mm	1.050

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**