

HOB410PRO_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



- sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
- Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend beim Dickenhobeln und platzsparend
- Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90° - 45°
- einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen Werkstücktransport
- präzisionsgelagerte 4-Messerhobelwelle mit Streifenhobelmesser
- Dickentisch mit mittlerer Säulenführung und Zusatzführung
- spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten Werkstücktransport
- platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Streifenhobelmesser montiert, schwerer Profianschlag, Zählwerk



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

HOB410PRO_400V

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1800 x 410
Motorleistung S6 in W	5,5kW S6(40%)
Vorschubgeschwindigkeit	7m/min
Dickenhobel Tischgröße in mm	700 x 410
Durchlasshöhe in mm	5-225
Hobelwellendrehzahl in min-1	4700
Schall-Leistungspegel in dB(A)	111
Bruttogewicht in kg	570
Verpackungsbreite in mm	845
Verpackungshöhe in mm	1.100
Suchwörter	Hobelmaschine Planer HOB41 HOB410

Abrichten max. Spanabnahme in mm	5
Spannung	400V / 50Hz
Absauganschluss in mm	ø120
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	4
Hobelwellendurchmesser in mm	98
Hobelmesseranzahl	4
Schall-Druckpegel in dB(A)	82
Nettogewicht in kg	420
Verpackungslänge in mm	2.000
EAN Code	9120058377068

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**