

KAM45PRO_230V

mobile Kantenanleimmaschine mit Abroller



- handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- Display zur Temperaturkontrolle
- leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebgranulat
- Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- gleichmäßiger Leimauftrag
- Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- Vorschub stufenlos regelbar
- Innenradius min. 25 mm

Lieferumfang: Abroller für Aufnahme Anleimkante



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

KAM45PRO_230V

mobile Kantenanleimmaschine mit Abroller



Technische Details

Motorleistung S1 in W	855
Vorschubgeschwindigkeit	2 - 6 m/min
Kantenbreite in mm	10 - 45
Aufwärmzeit	4 min
min. Innenkurvenradius in mm	25
Nettogewicht in kg	9,400
Verpackungslänge in mm	310
EAN Code	9120058378331

Spannung	230V / 50Hz
Kabellänge	5 m
Kantendicke in mm	0,4-3
Betriebstemperatur in °C	125 - 200
Bruttogewicht in kg	10,400
Verpackungsbreite in mm	350
Verpackungshöhe in mm	360
Suchwörter	Kantenanleim Leim Kanten Holzbearbeitung

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**