

LBM250C_400V

Langlochbohrmaschine inkl. Rasterlineal



- massive verwindungsfreie Graugusskonstruktion für höchste Präzision
- Fräsen schräger Langlöcher, sowie Setzen von Präzisionsbohrungen durch beidseitiges Schwenken des Bohraggregats möglich
- komfortable Einhandbedienung
- sehr großer Aktionsradius, daher kaum ein Umspannen des Werkstückes nötig
- Dübelbohrereinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen (16-22-25-32mm)
- einfache und komfortable Höheneinstellung mit Handrad
- Bohrlängen- und Bohrtiefenanschläge serienmäßig
- integrierter Phasenwender und Nullspannungsauslöser
- inkl. Gehrungsanschlag und ausziehbarer Tischverbreiterung

Lieferumfang: Gehrungsanschlag, 2x Exzenterspanner, Wescottbohrfutter 0-20mm, Motorschutzschalter, ausziehbare Tischverbreiterung, Dübelbohrereinrichtung



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

LBM250C_400V

Langlochbohrmaschine inkl. Rasterlineal



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3100
Spannung	400V
Tischgröße in mm	600x320
Dübelbohr rasterabstände in mm	16/22/25/32
Nettogewicht in kg	205
Verpackungshöhe in mm	1.260
Verpackungslänge in mm	1.000

Motorleistung S1 in W	2200
Tischhub in mm	155
max. Bohrbreite in mm	250
max. Bohrtiefe in mm	215
Bruttogewicht in kg	240
Verpackungsbreite in mm	740
EAN Code	9120039904139

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**