

LBM290_230V

Langlochbohrmaschine inkl. Rasterlineal



- präzise u. sehr leichtgängige Tischbewegung durch mehrfache Lagerung
- einfache Tischhöhenverstellung mittels Schwalbenschwanzführung
- zwei Tischhöhenpositionen verstellbar über Handrad
- hochwertiges 2-Backenfutter zum professionellen Spannen der Langlochbohrer
- Absaugmöglichkeit über 100mm Absaugstutzen
- Staufach für Werkzeuge im Maschinensockel
- Dübelbohrereinrichtung mit 4 unterschiedl. Rasterebenen
- mit Links-Rechtslauf und Gehrungsanschlag

Lieferumfang: Wescottbohrfutter 16mm, Niederhalter, Absauganschluss



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

LBM290_230V

Langlochbohrmaschine inkl. Rasterlineal



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3100
Spannung	230V
Tischgröße in mm	500x210
Dübelbohr rasterabstände in mm	16/22/25/32
Nettogewicht in kg	97
Verpackungshöhe in mm	550
Verpackungslänge in mm	1.060

Motorleistung S1 in W	2200
Tischhub in mm	140
max. Bohrbreite in mm	290
max. Bohrtiefe in mm	140
Bruttogewicht in kg	117
Verpackungsbreite in mm	550
EAN Code	9120039903965

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**