

TAS165AKKU

AKKU-Tauchsäge



- mit integriertem Absauganschluss (schwenkbar)
- max. Schnitttiefe 59/54 mm (54 mm mit Einführungsschiene)
- Neigungswinkel: -1 bis 47°
- 5 stufige einstellbare Sägeblattdrehzahl (2000 bis 5500 min⁻¹)
- 2 x 20 V Akkus (4Ah) sorgen für max. Power

Im Lieferumfang: Dual-Ladegerät für 2 Akkus (100W-Leistung), 2 x 20V (4Ah) Akkus, Anschlussadapter



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TAS165AKKU

AKKU-Tauchsäge



Technische Details

Akkuspannung	40 V DC (2 x 20 V DC)
Absauganschluss in mm	34,5
max. Schnitttiefe 90° in mm	59
Sägeblatt (/Bohrung) in mm	Ø 165 x Ø 20 x 1,6
Sägeblatt Schwenkbereich	-1 - 47°
Schall-Druckpegel in dB(A)	94,16
Bruttogewicht in kg	7,180
Verpackungsbreite in mm	235
Verpackungshöhe in mm	320

Akkukapazität	2 x 80 Wh
Aufstellmaß in mm	305 x 70 x 290
max. Schnitttiefe 45° in mm	42
Sägeblatt Drehzahl in min-1	2000 - 5500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	102,16
Vibration Handgriff in m/s ²	2,667 / 2,286
Nettogewicht in kg	5,600
Verpackungslänge in mm	350
EAN Code	9120058379758

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**