

# TAW70DUO

mobiler doppelseitiger Tragarmwagen

- Tiefe der Fächer: 700 mm
- Abstand zwischen den Fächern: 120 mm
- Anzahl an Fächern: 20 mm
- Räder: PA mit PU Ummantelung, Dimension Ø125 x 40 mm, 2 Stück mit Bremse
- max. Beladung: 900 kg (gesamt) pro Fach max. 45 kg
- PVC-Auflagefläche an den Kragarmprofilen zur Schonung / Schutz der zu lagernden Bauteiloberflächen



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# TAW70DUO

mobiler doppelseitiger Tragarmwagen

## Technische Details

Bruttogewicht in kg	98,500	Nettogewicht in kg	93,500
Verpackungsbreite in mm	325	Verpackungslänge in mm	1.815
Verpackungshöhe in mm	140	EAN Code	9120058379055

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**