

TS315F1600_230V

Formatkreissäge



- schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt
- 1600 mm langer Formatschiebetisch mit Unterstützungsrolle am Ausleger
- Sägeblatt mit Ø315mm ermöglicht eine Schnitthöhe von bis zu 85mm
- stabiler und präzise geführter Parallelanschlag
- starker Graugusstisch für lange Lebensdauer
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt Ø315mm, Ausleger, Tischverbreiterung, Tischverlängerung Parallelanschlag, teleskopierbarer Auslegeranschlag, Besäumschuh, Niederhalter, Schiebestock und Schiebehholz



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

TS315F1600_230V

Formatkreissäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200	Spannung	230V / 50Hz
Motorleistung S6 in W	3100	Tischgröße in mm	800 x 365
Tischhöhe in mm	850	Tischverlängerung in mm	350 x 365
Tischverbreiterung in mm	800 x 540	Formatschiebetisch in mm	238 x 1600
Absauganschluss in mm	100	Aufstellmaß in mm	3000 x 3200 x 1200
max. Schnitthöhe 90° in mm	85	max. Schnitthöhe 45° in mm	60
max. Besäumlänge in mm	1400	Schnittbreite am Parallelanschlag in mm	900
Sägeblatt (/Bohrung) in mm	315/(30)	Sägeblatt Drehzahl in min-1	4000
Schall-Leistungspegel in dB(A)	103	Schall-Druckpegel in dB(A)	89,5
Bruttogewicht in kg	199	Nettogewicht in kg	146,500
Verpackungsbreite in mm	750	Verpackungslänge in mm	850
Verpackungshöhe in mm	925	EAN Code	9120058378294

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**