

# HOB260MINI\_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine



- kompakte Abricht/Dickenhobelmaschine
- einfaches Umrüsten von Abricht- zu Dickenhobel
- Dickenhobelbrettschneide aus massivem Grauguss
- Wendehobelmesser
- schwenkbarer Abrichtanschlag 90°-45°
- mit integriertem Fahrwerk

**Lieferumfang:** 2 Wendehobelmesser (260 x 18,6 x 1,2 mm)



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# HOB260MINI\_230V

Abricht-Dickenhobelmaschine



## Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	1040 x 260	Abrichten max. Spanabnahme in mm	3
Abrichtanschlag in mm	1100 x 150	Schwenkbereich Abrichtanschlag	90-45°
Motorleistung S6 in W	2200	Spannung	230 V / 50 Hz
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min	Tischhöhe in mm	860
Absauganschluss in mm	100	Dickenhobel Tischgröße in mm	400 x 260
Dickenhobel max. Spanabnahme in mm	3	Durchlasshöhe in mm	160
Hobelwellendurchmesser in mm	63	Hobelwellendrehzahl in min-1	6500
Hobelmesseranzahl	2	Schall-Leistungspegel in dB(A)	102,1 / 99,1
Schall-Druckpegel in dB(A)	95,6 / 91,5	Bruttogewicht in kg	79,500
Nettogewicht in kg	72	Verpackungsbreite in mm	570
Verpackungslänge in mm	710	Verpackungshöhe in mm	590
EAN Code	9120058379574		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**