TAW140

mobiler Tragarmwagen



- Tiefe der Fächer: 1395 mm
- Abstand zwischen den Fächern: 120 mm
- Anzahl an Fächern: 10 mm
- Räder: PA mit PU Ummantelung, Dimension Ø125 x 40 mm, 2 Stück mit Bremse
- max. Beladung: 500 kg (gesamt) pro Fach max. 50 kg
- PVC-Auflagefläche an den Kragarmprofilen zur Schonung / Schutz der zu lagernden Bauteiloberflächen

YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten. UVP in Euro inkl. MwSt.

TAW140
mobiler Tragarmwagen

Technische Details

Bruttogewicht in kg	106,500	Nettogewicht in kg	102
Verpackungsbreite in mm	325	Verpackungslänge in mm	1.825
Verpackungshöhe in mm	170	EAN Code	9120058379062

YOUR JOB. OUR TOOLS.

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten. UVP in Euro inkl. MwSt.