



Einhell

CLASSIC

Winkelschleifer (Pneumatic)

TC-PA 50

Art.-Nr.: 4138550

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825675511

Der Druckluft-Winkelschleifer TC-PA 50 ist ein passendes Werkzeug für verschiedene Einhell Kompressoren. Er arbeitet mit 6,3 bar Luftdruck bei einem Luftverbrauch von 113 Litern pro Minute. Dank seines leichten Gewichts und seinen Softgrip-Oberflächen liegt er optimal in der Hand und ermöglicht so ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten. Geliefert wird der Winkelschleifer mit zahlreichem Zubehör für verschiedene Schleifarbeiten. Dazu gehören je 5 Schleifpapiere der Körnung P80, P100, P180, P240, P600, P800, P1000, P1200, P2000, P3000. Außerdem werden ein Stecknippel und zwei Spannschlüssel zur Montage der Schleifpapier-Pads an den Ø 50 mm Schleifteller mitgeliefert.

Ausstattung

- Druckluft-Winkelschleifer für diverse Schleifarbeiten
- Optimales Handling dank Softgrip-Handgriff
- Hoher Arbeitsdruck von 6,3 bar
- Schleifteller mit Ø 50 mm
- Inkl. verschiedener Schleifpapiere zum Schleifen
- Inkl. 2x Spannschlüssel zur Montage des Schleifpapier-Pads
- Inkl. Stecknippel zum Anschluss an einen Druckluftschlauch

Technische Daten

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Arbeitsdruck | 6.3 bar |
| - Leerlaufdrehzahl | 20000 min ⁻¹ |
| - Luftverbrauch | 113 L/min |
| - Durchmesser | 50 mm |

Logistische Daten

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.57 |
| - Bruttogewicht (kg) | 0.83 |
| - Stück pro Exportkarton | 15 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.9 kg |

