



Einhell

EXPERT PLUS**Akku-Heckenschere****GE-CH 1855/1 Li Kit (1x2,5 Ah)****Art.-Nr.: 3410506**

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825661910

Die Akku-Heckenschere GC-CH 1855/1 Li Kit ist ein leistungsstarkes Gerät, das bei der stromnetzunabhängigen Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken gute Dienste leistet. Durch das Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt die Heckenschere über einen 18 V Akku mit 2,5 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer sorgen für ein sauberes Schnittresultat.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Akku-Füllstandanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Drehbarer Griff
- Handlich
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Schnittgutsammler
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung mit 2,5Ah PXC Akku und Schnellladegerät



Technische Daten

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Schwertlänge | 620 mm |
| - Schnittlänge | 550 mm |
| - Zahnabstand | 18 mm |
| - Schnitte pro Minute | 2200 min ⁻¹ |
| - Akku | 18 V 2500 mAh Li-Ion |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.6 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.7 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1005 x 130 x 170 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 1040 x 290 x 275 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1344 2880 3240 |



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240
8.0 Ah	360

Testaufbau:

1) -