

Produktinformation

95 18 225

KNIPEX StepCut® XL Kabelscheren mit Stufenschnitt



⚡ 1000 V

- Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren
- Enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrähtig bis 70 mm² und feindrähtig bis 120 mm²
- Zwei Schneidbereiche: Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah, die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern“) sehr großer Kabel
- Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite
- Geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar
- Schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel, etwa ACSR
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC

Allgemein

Artikel-Nr.	95 18 225
EAN	4003773089964
Schere	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	457 g
Abmessungen	234 x 65 x 29 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



