

QUANTOOL
ARBEITSLEUCHTE 250LM
WORKING LIGHT 250LM
Q30650

QUANTOOL

Maximale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



Eigenschaften & Zubehör / Features & Accessories:

- Helligkeit / Brightness: 250 lm
- Leistung / Performance: 2 W
- Farbtemperatur / Temperature: 6000 - 7000 K
- Spritzwasser-geschützt / Splash-proofed: IP54
- Leuchtdauer / Duration: COB - 4 Std. / hrs, Kopfleuchte - 12 Std. / hrs.
- 1 x 3,7 V Li-Ion, 1800 mAh
- Ladezeit / Charging time: 4-6 Std. / hrs.
- Gürtel- und Befestigungsclip / Belt- and fastening clip
- verstellbarer Aufstellbügel mit Magnetfuß / adjustable stand with magnet
- Größe / Size: 177 x 40 x 29 mm
- inkl. 1 m Micro-USB-Kabel / incl. 1 m Micro-USB cable

QUANTOOL

- UK Working light 250lm
- FR Lumière de travail 250lm
- ES Luz de trabajo 250lm
- NL Werklamp 250lm
- HR Radno svjetlo 250lm
- PT Luz de trabalho 250lm



+49 (0) 2191 37 14 71
 MO - FR 8-17H

Auf dieses Werkzeug geben wir Ihnen eine Garantie von 10 Jahren ab Kaufdatum. Als Garantienachweis genügt der Kassenschein.

Während der Garantiezeit garantieren wir:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störung
- kostenlosen Ersatz aller schadhafter Teile
- kostenlosen, fachmännischen Service

Voraussetzung zur Garantieübernahme: Schäden, die durch Material- oder Produktionsfehler am Werkzeug entstanden sind, werden durch unentgeltliche Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Ein genereller Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. Senden Sie das defekte Werkzeug an:

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH
 Lempstraße 24 • 42859 Remscheid •
 www.br-mannesmann.com

powered by
BRÜDER MANNESMANN



QUANTOOL

ARBEITSLEUCHTE 250LM
WORKING LIGHT 250LM
Q30650



QUALITÄT
 Hochwertige Arbeitsleuchte aus unserem Sortiment



GARANTIE
 10 Jahre Garantie auf die Arbeitsleuchte

10 JAHRE GARANTIE

QUANTOOL

COB & Kopflampe



Micro-USB-Anschluss



Stufenlos verstellbarer Standfuß für sicheren Halt