



— PRODUKTDATENBLATT

C5R Classic



C5R Classic

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit 117 mm Länge ist die C5R Classic zwar etwas größer als ihre Schwester die P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 Std.¹ durchhält und erhellt. Die Lampe lässt sich komfortabel mit dem Floating Charge System aufladen, hat drei Lichtfunktionen und passt in Hemd- oder Hosentasche.

- Leistungsoptimiert – bis zu 240 Meter¹ Leuchtwerte mit bis zu 420 Lumen¹ Lichtstrom
- Solide Laufzeit – bis zu 15 Stunden¹ in der niedrigsten Einstellung
- Sehr komfortables Aufladen – schnell zur Hand mit dem Floating Charge System
- Einfache Bedienung – 3 Lichtfunktionen, 1 End Cap Switch
- Für ein langes Lampenleben – robustes Metallgehäuse und hochwertige Goldkontakte

7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	117
Länge fokussiert [mm]	123
Kopfdurchmesser [mm]	26
Gehäusedurchmesser [mm]	19
Gewicht mit Batterien [g]	75
Gewicht ohne Batterien [g]	55
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmaterial	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Ja
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	700
Batterieenergie ² [Wh]	2.59
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	150
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power, Strobe

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	High Power LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 8000
Farbwiedergabeindex (CRI)	75

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		420		20
Leuchtwerte ¹ [m]		240		50
Leuchtdauer ¹ [h]		3		15

SCHALTER

End Cap Switch

FEATURES

Focus Lock

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus, Floating Charge System

C5R Classic

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Floating Charge System, Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel
Art.-Nr.	503151
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	94.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 8.5 x 4.2
Bruttogewicht [g]	213
GTIN-13	4058205038348

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 28.5 x 19.5
Bruttogewicht [kg]	12.7
GTIN-13	4058205038324

C5R Classic

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Taschen / Holster	0337	Pouch Type D	9.90 €
Befestigung / Halterung	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Ladegeräte / Kabel	0380	USB Car Charger	9.90 €
Batterie	7703	14500 Li-Ion rechargeable Battery 700mAh	14.90 €

C5R Classic

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser C-Serie

Minimalistisches Design, maximale Performance

Die robusten Taschenlampen der Ledlenser C-Serie bieten viel Leistung in stilvollem Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit nützlichen Technologien, wie dem Rapid Focus und dem Advanced Focus System. Das macht sie zum verlässlichen Begleiter für alle Outdoor-Fans und zu einem unverzichtbaren Helfer im Alltag: Zum Beispiel beim Stromausfall, Renovieren, Auf- und Umräumen, Gassi gehen und vielem mehr.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.