

Hauptmerkmale

- **SuperClear® IPS-Panel mit QHD-Auflösung 2560 X 1440**
- **Variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz**
- **Eye ProTech**
- **HDMI- und DisplayPort-Eingänge**
- **Superschlanker Rahmen mit zwei 2,5-W-Lautsprechern**
- **Ergonomisch neig-, schwenk- und drehbar sowie höhenverstellbar**

350 cd/m²**HELLIGKEIT**

4 ms

REAKTIONSZEIT

2.560 x 1.440

AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS

PANEL

HDR10

BRILLIANZ

99% sRGB

FARBRAUM

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2709-2K-MHD-2 ist ein ergonomischer 27-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye-Care-Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse



01) Bedientasten
02) VESA 100x100mm

03) 2x HDMI
04) DisplayPort

05) Audio-Out
06) Stromversorgung
07) Lautsprecher

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2709-2K-MHD-2 (VS19479)

Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	596,7mm x 335,7mm
Pixelabstand	0,233 x 0,233mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @100Hz
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	350cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 Bit True / 16,7Mio. 99% SRGB

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	2.2

AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5W
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, HDR10, beidseitige Pivot Funktion, Variable Bildsynchronisation

ERGONOMIE

Neigen (°)	-3,5/+28
Drehen (°)	360 (+/-180)
Rotieren (Pivot)	180 (+/- 90)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern – CEE22
Verbrauch typisch	23 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	22 Watt
Verbrauch ECO (min.)	18 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 21 / HDR: 23
Energieeffizienzklasse	SDR: E / HDR: E

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VG2709-2K-MHD-2	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v2.0 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	613,8 x 408 bis 538 x 233,18 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	613,8 x 365,87 x 52,8 mm
Abmessungen Karton	775 x 465 x 140 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 Kg
Versandgewicht	8,1 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702713 6
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice