



BS 18 Quick Set mit 74-teiliger Mobiler Werkstatt

- Praktischer, leichter Alltagshelfer zum Bohren und Schrauben
- Mobile Werkstatt (74-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB), Notizblock
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.
EAN-Code

602217710
4061792249516

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	24 Nm
Max. Drehmoment hart	48 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 4.5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1600 / min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.93 kg
Gewicht mit Akkupack	1.4 kg

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set