

## FR 131.30

Art. No. 2493 – 8 Ω



### Technische Daten / Technical Data

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nennbelastbarkeit            |                                   |
| Rated power                  | 10 W                              |
| Impedanz                     |                                   |
| Impedance                    | 8 Ω                               |
| Mittlerer Schalldruckpegel   |                                   |
| Mean sound pressure level    | 77 dB (1 W/1 m)                   |
| Übertragungsbereich (-10 dB) |                                   |
| Frequency response (-10 dB)  | 150–20000 Hz                      |
| Resonanzfrequenz             |                                   |
| Resonant frequency           | 210 Hz                            |
| Anschluss                    |                                   |
| Terminal                     | 5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-) |
| Gewicht netto                |                                   |
| Net weight                   | 72 g                              |

**13 x 3 cm (5,1" x 1,2")** Breitbandlautsprecher mit 2 kräftigen Neodymmagneten und ausgeglichenem und breitem Übertragungsbereich.

**13 x 3 cm (5,1" x 1,2")** full-range speaker with powerfull double neodymium magnet system and balanced and wide frequency range.

