

Creative 67W GaN Charger

3-Port-USB-GaN-Wandladegerät mit PPS, PD 3.0 und QC 4.0+

Genießen Sie das schnelle Aufladen einer Vielzahl von Geräten mit dem Creative 67W GaN Charger mit Galliumnitrid-Technologie (GaN), programmierbarem Netzteil, Power Delivery 3.0 mit Schnellladung und mehr.

Durch sein schlankes und kompaktes Design ist das Ladegerät außerdem klein genug, um in Ihre Tasche zu passen und somit reisebereit zu sein.

ANGETRIEBEN DURCH GALLIUMNITRID (GAN)-TECHNOLOGIE – Schnelleres, effizienteres Laden in kompakter Größe. Laden Sie schneller mit höherer Leistungsdichte und gewährleisten Sie gleichzeitig verbesserte thermische und Leistungseffizienz.

Eine Gesamtleistung von 67W – Mithilfe der Technologien PPS, Power Delivery 3.0 und QC4+ können Sie Ihr Mobilgerät in nur 30 Minuten auf bis zu 54 % und Ihren Laptop auf 45 % aufladen

GENIEßEN SIE UNIVERSELLE GERÄTEKOMPATIBILITÄT MIT EINER REIHE VON GERÄTEN – Das GaN-Ladegerät bietet 2 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Anschluss, sodass Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig schnell aufladen können

DESIGN FÜR KOMPAKTHEIT UND KOMFORT – Das GaN-Ladegerät verfügt über einen um 90° klappbaren Stecker zur einfachen Aufbewahrung. Darüber hinaus ist ein austauschbarer EU-Steckeradapter im Lieferumfang enthalten, sodass Sie unterwegs nicht mehrere Stecker dabei haben müssen

BIETEN ERWEITERTE SCHUTZTECHNOLOGIE – Unsere GaN-Ladegeräte schützen vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur. Laden Sie unbesorgt und wissen Sie, dass Ihre Geräte sicher sind

Part No. / Description:	51MZ0515AA000 / SYS,SPKR ACC CREATIVE 67W GAN CHARGER MZ0515
UPC Barcode:	0 54651 19595 0
EAN Barcode:	53 90660 195952
JAN Barcode:	4580181854235
GTIN Pallet:	70054651195959
GTIN Master:	50054651195955
Japan Model#:	SP-GNC67



Technische Spezifikationen	
Modellnummer	• RWD067A
Ladeanschlüsse	• USB-C-Anschluss x 2 • USB-A-Anschluss x 1
Eingang	• 100-240V~, 50/60Hz 1,5A
Single-Port-Ausgang	• USB-C1/C2: Max 67 W (5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3,35A) • USB-A: Max 18 W (5V3A / 9V2A / 12V1.5A)
Gesamtleistung	• Max 67W
Protokoll	• USB-C-Anschlüsse: PD2.0 / PD3.0 / QC4+ / QC4 / QC3.0 / QC2.0 / PPS / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2 • USB-A-Anschluss: QC3.0, QC2.0 / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2
Schutz	• Kurzschlusschutz / Überstrom / Überspannung / Übertemperatur
Betriebstemperatur	• 0–25°C
Produktmaße (LxBxH)	• 55 x 30 x 55 mm
Artikelgewicht	• 148,8 g
Mindestanforderungen an das System	
	Geräte mit USB-Typ-C-Aufladung Unterstützt folgende Protokolle • USB PD2.0, PD3.0 / QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0 / PPS / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2 / MTK PE Geräte mit USB-Typ-A-Aufladung Unterstützt folgende Protokolle • QC3.0, QC2.0 / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2

Lieferumfang Inhalt	
	• 1 x 67-W-GaN-Ladegerät • 1 x Schnellstartbroschüre • 1 x Austauschbare AC-stecker (EU)
Garantie	
	• 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (außerhalb Europas) • 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie (Europa)

Creative 100W GaN Charger

4-Port-USB-GaN-Wandladegerät mit PPS, PD 3.0 und QC 4.0+

Erleben Sie ultraschnelles Laden mit dem Creative 100W GaN Charger, das über Galliumnitrid-Technologie (GaN) für maximale Effizienz verfügt.

Als kompaktes und leichtes Zubehör ist das Ladegerät mit Power Delivery 3.0 und vier USB-Anschlüssen ausgestattet und ermöglicht so das mühelose schnelle Laden mehrerer Geräte gleichzeitig.

ANGETRIEBEN DURCH GALLIUMNITRID (GAN)-TECHNOLOGIE – Schnelleres, effizienteres Laden in kompakter Größe. Laden Sie schneller mit höherer Leistungsdichte und gewährleisten Sie gleichzeitig verbesserte thermische und Leistungseffizienz.

Eine Gesamtleistung von 100W – Mithilfe der Technologien PPS, Power Delivery 3.0 und QC4+ können Sie Ihr Mobilgerät in nur 30 Minuten auf bis zu 54 % und Ihren Laptop auf 45 % aufladen

GENIEßEN SIE UNIVERSELLE GERÄTEKOMPATIBILITÄT MIT MEHREREN GERÄTEN – Das GaN-Ladegerät verfügt über 3 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Anschluss und ermöglicht so das gleichzeitige Schnellladen von bis zu vier Geräten

DESIGN FÜR KOMPAKTHEIT UND KOMFORT – Das GaN-Ladegerät verfügt über einen um 90° klappbaren Stecker zur einfachen Aufbewahrung. Darüber hinaus ist ein austauschbarer EU-Steckeradapter im Lieferumfang enthalten, sodass Sie unterwegs nicht mehrere Stecker dabeihaben müssen

BIETEN ERWEITERTE SCHUTZTECHNOLOGIE – Unsere GaN-Ladegeräte schützen vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur. Laden Sie unbesorgt und wissen Sie, dass Ihre Geräte sicher sind



Part No. / Description:	51MZ0520AA000 / SYS,SPKR ACC CREATIVE 100W GAN CHARGER MZ0520
UPC Barcode:	0 54651 19594 3
EAN Barcode:	53 90660 195945
JAN Barcode:	4580181854228
GTIN Pallet:	70054651195942
GTIN Master:	50054651195948
Japan Model#:	SP-GNC100

Technische Spezifikationen	
Modellnummer	• RWD100E
Ladeanschlüsse	• 3 USB-C+ 1 USB-A
Eingang	• 100-240V~, 50/60Hz 1,5A
Single-Port-Ausgang	• USB-C1: Max 50W (5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.5A) • USB-C2/C3: Max 100W (5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A) • USB-A: Max 30W (5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A)
Gesamtleistung	• Max 100W
Protokoll	• USB-C-Anschlüsse: PD3.0, PD2.0 / QC4+// QC3.0/ QC2.0 / PPS / AFC / SCP/ FCP / Apple 2.4A / BC1.2 • USB-A-Anschluss: QC3.0, QC2.0 / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2
Schutz	• Kurzschlusschutz / Überstrom / Überspannung / Übertemperatur
Betriebstemperatur	• 0–25°C
Produktmaße (LxBxH)	• 68,3 x 30 x 69 mm
Artikelgewicht	• 197 g
Mindestanforderungen an das System	
	Geräte mit USB-Typ-C-Aufladung Unterstützt folgende Protokolle • USB PD2.0, PD3.0 / QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0 / PPS / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2 / MTK PE Geräte mit USB-Typ-A-Aufladung Unterstützt folgende Protokolle • QC3.0, QC2.0 / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2

Lieferumfang Inhalt	
	• 1 x 100-W-GaN-Ladegerät • 1 x Schnellstartbroschüre • 1 x Austauschbare AC-stecker (EU)
Garantie	
	• 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (außerhalb Europas) • 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie (Europa)

Creative 140W GaN Charger

3-Port-USB-C-GaN-Wandladegerät mit PPS, PD 3.1 und QC4.0+

Laden Sie Ihre Geräte mit dem Creative 140W GaN Charger auf, das Power Delivery 3.1-Schnellladung und GaNFast™ Power IC der dritten Generation nutzt.

Mit einer Gesamtleistung von 140 W über drei USB-C-Anschlüsse können Sie Ihre Geräte gleichzeitig und mit Höchstgeschwindigkeit aufladen.

Entdecken Sie die ultimative Ladelösung mit GaNFast™ – Entdecken Sie die ultimative Ladelösung mit GaNFast™ der dritten Generation Power IC. Erleben Sie bis zu dreimal schnelle Ladegeschwindigkeiten, eine höhere Leistungsdichte und bis zu 10 % mehr Energieeinsparung als frühere Generationen.

Eine Gesamtleistung von 140 W – Mithilfe der Technologien PPS, Power Delivery 3.1 und QC4+ können Sie Ihr Mobilgerät in nur 30 Minuten auf bis zu 54 % und Ihren Laptop auf 45 % aufladen

GENIEßEN SIE UNIVERSELLE GERÄTEKOMPATIBILITÄT MIT EINER REIHE VON GERÄTEN – Das GaN-Ladegerät verfügt über drei USB-C-Anschlüsse, sodass Sie bequem und schnell bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen können

DESIGN FÜR KOMPAKTHEIT UND KOMFORT – Das GaN-Ladegerät verfügt über einen um 90° klappbaren Stecker zur einfachen Aufbewahrung. Darüber hinaus ist ein austauschbarer EU-Steckeradapter im Lieferumfang enthalten, sodass Sie unterwegs nicht mehrere Stecker dabei haben müssen

BIETEN ERWEITERTE SCHUTZTECHNOLOGIE – unsere GaN-Ladegeräte schützen vor Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur. Laden Sie unbesorgt und wissen Sie, dass Ihre Geräte sicher sind



Part No. / Description:	51MZ0525AA000 / SYS,SPKR ACC CREATIVE 140W GAN CHARGER MZ0525
UPC Barcode:	0 54651 19593 6
EAN Barcode:	53 90660 195938
JAN Barcode:	4580181854211
GTIN Pallet:	70054651195935
GTIN Master:	50054651195931
Japan Model#:	SP-GNC140

Technische Spezifikationen	
Modellnummer	• RWD140A
Ladeanschlüsse	• 3 USB-C
Eingang	• 100-240V~, 50/60Hz 2A
Single-Port-Ausgang	• USB-C1: Max 20W (5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A) • USB-C2/C3: Max 140W (5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A)
Gesamtleistung	• Max 140 W
Protokoll	• USB-C-Anschlüsse: PD3.1, PD3.0, PD2.0 / QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0 / PPS / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2 / MTK PE
Schutz	• Kurzschlusschutz / Überstrom / Überspannung / Übertemperatur
Betriebstemperatur	• 0–25°C
Produktmaße (LxBxH)	• 74,03 x 32,2 x 74,35 mm
Artikelgewicht	• 245 g
Mindestanforderungen an das System	
	Unterstützt folgende Protokolle • USB PD2.0, PD3.0 / QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0 / PPS / AFC / SCP, FCP / Apple 2.4A / BC1.2 / MTK PE

Lieferumfang Inhalt	
	• 1 x 140-W-GaN-Ladegerät • 1 x Schnellstartbroschüre • 1 x Austauschbare AC-stecker (EU)
Garantie	
	• 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie (außerhalb Europas) • 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie (Europa)