

PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | 253712-src5 |
| Bezeichnung | 3-Wegekupplung Taurus2 Gummi mit Klappdeckel nat SH 5p IP54 rot |
| Langbeschreibung | 3-Wegekupplung Taurus2 Gummi mit Klappdeckel Farbe Gehäuse/Anschlussabdeckung: schwarz/rot Kontakträger: Polyamid fertig verdrahtet auf 5-polige Anschlussklemme (PH1) Schutzleitersystem: österr./deutsches System mit Shutter (Typ F - mit Schutzleiterbügel) Kontakte: vernickelt 250V~ / 16A / 2P+E innenliegende Zugentlastung mit Knickschutzzüle für erschwerete Bedingungen Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399620188 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,375 kg |
| Verpackungsmenge | 5 |
| Mindestbestellmenge | 5 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0 | EC001327 |
| Ausführung | Kupplung CEE 7/3 (Typ F) |
| Werkstoff | Gummi |
| Für erschwerete Bedingungen nach VDE | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Steckrichtung | gerade |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Farbe | rot |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| K (Kabel Ø) | 6-13 mm |
| Leitung flexibel | 1-2,5 mm ² |
| Kontaktschrauben | 50 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 160 Ncm |
| Zugentlastung | 80 Ncm |
| Abmantelungslänge | 30 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungstemperatur | -5 – 40 °C |

