



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Garant

GAR 3025 X515 IP44 DE C1
25 m AT-N07V3V3-F 5G1,5

 MAX 2,4kW/400V 3N~, 1000W/230V~
 MAX 8kW/400V 3N~, 3000W/230V~

1x CEE 400V 3N~/16A
2x 230V~/16A

service@brennenstuhl.com Art. 1 18277 0 010
Made in Germany 0528215 • 4624 •
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



IP44



053459020214

BREmaxX[®]

**Für den kurzfristigen
Einsatz im Aussenbereich.**

**For short-term
outdoor use.**



25 m

**AT-N07V3V3-F
5G1,5**

KT-300mm
174,5 x 67,5 mm

EN Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. **IT** In caso di surriscaldamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. **DE** Bei Überverhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **ES** En caso de reclamentación de incendio sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

SAFETY SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka. **CZ** V případě přehřátí vytáhněte všechny vykvalifikované vychladnutí stiskněte tlačítko reset! Opravu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. **HU** Túlmele gedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot! Javítassa csak szakképzett villanyszerelővel. **TR** Aşırı ısınma halinde bütün fişleri çekiniz, soğuduktan sonra geriye dönüş düğmesine basınız! **RU** В случае перегрева необходимо вынуть все штекеры, а после охлаждения нажать на кнопку возврата! **SK** Po prehriatí vytiahnuť všetky zástrčky, po vychladnutí stisknúť tlačidlo reset! Opravu môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. **IT** In caso di surriscaldamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. **DE** Bei Überverhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **ES** En caso de reclamentación de incendio sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

0534382/324