



30097200 Philips Fleta Ultra-Efficient Deckenleuchte 10W, SceneSwitch, 2700K, 1850 Lumen, transparent

Ultra effizientes LED Modul mit 50000 Stunden Lebensdauer und Philips Eyecomfort Lichtqualität. SceneSwitch Helligkeitssteuerung mit herkömmlichem Wandschalter in drei Stufen.
Die Philips Fleta ist eine ultraeffiziente Deckenleuchte , die eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet und im Vergleich zu herkömmlichen LED-Leuchten bis zu 50% Energie einspart. Die Lichtfarbe in 2700 Kelvin verleiht dabei ein angenehmes, warmes Licht, das sich über den herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen mit Speicherfunktion für unterschiedliche Vorlieben regeln lässt (SceneSwitch Technologie).

Technische Daten

Max. Wattage	10
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	II
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	2700

Codes

EAN Artikel	8720169300972
Bestellnummer (EOC)	30097200
10NC	9290041164

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	35	35	7,5
Verpackung in cm (H/B/T)	38,2	38,2	9,2

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	transparent

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	760
Artikel mit Verpackung / kg	1.25

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.