



## **29929000 Philips Palms 2er Spot max. 2x25W E14, schwarz, ohne Leuchtmittel**

Schwenkbarer Leuchtenkopf, hochwertige und langlebige Materialien, modernes und zeitloses Design, einfache Clickfix Montage, einfach auszuwechselndes Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hochwertige Materialien für eine formschöne Spotfamilie und passend zu Ihrem Wohnraum. Die beweglichen Spotköpfe lassen die gewünschte Fläche wunderbar im besten Licht erscheinen. Die Leuchten haben kein Leuchtmittel integriert, so dass eine Philips E14 Kerze, bis zu einer maximalen Leistung von 25W pro Lichtpunkt verwendet werden kann. Die Montage gelingt besonders einfach mit der Clickfix Aufhängung in der Leuchte.

### **Technische Daten**

Max. Wattage	2 x max. 25W
Sockel	E14 exkl.
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel

### **Codes**

EAN Artikel	8720169299290
Bestellnummer (EOC)	29929000
10NC	9290041051

### **Artikeldaten**

Flammenanzahl

### **Mengen**

### **Service**

Garantie 2 Jahre gesetzl.  
Gewährleistung

### **Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	16,2	27,4	13,7
Verpackung in cm (H/B/T)	31,00	13,00	12,00

### **Design/Materialausführ.**

Material Metall  
Grundfarbe schwarz

### **Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	533
Artikel mit Verpackung / kg	0.713

### **Energieeffizienz**

Kategorie N/A

### **Verschiedenes**

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.