



29993100 Philips Conduit 4er Spot max. 4x5W GU10, schwarz-gold, ohne Leuchtmittel

Schwenkbarer Leuchtenkopf, hochwertige und langlebige Materialien, modernes und zeitloses Design, einfache Clickfix Montage, einfach auszuwechselndes Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hochwertige Materialien für eine formschöne Spotfamilie und passend zu Ihrem Wohnraum. Die beweglichen Spotköpfe lassen die gewünschte Fläche wunderbar im besten Licht erscheinen. Die Leuchten haben kein Leuchtmittel integriert, so dass je nach Vorliebe die passende LED Lampe mit GU10 Sockel und bis zu einer maximalen Leistung von 5W pro Lichtpunkt verwendet werden kann. Die Montage gelingt besonders einfach mit der Clickfix Aufhängung in der Leuchte.

Technische Daten

Max. Wattage	4 x max. 5W
Sockel	GU10 exkl.
Schutzklasse	I
Schutzart	
Volt	220-240
Lumen	
Kelvin	Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel

Codes

EAN Artikel	8720169299931
Bestellnummer (EOC)	29993100
10NC	9290041083

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	13,4	69,4	11,2
Verpackung in cm (H/B/T)	70,3	12,00	11,00

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	schwarz-gold

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	743
Artikel mit Verpackung / kg	1.07

Energieeffizienz

Kategorie	N/A
-----------	-----

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 10.06.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.