

**46517600 Philips Limbali 3er Spot max. 3x50W GU10, rund, weiss, ohne Leuchtmittel**

Schwenkbarer Leuchtenkopf, hochwertige und langlebige Materialien, modernes und zeitloses Design, hochwertiges LED-Licht, einfach auszuwechselndes Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hochwertige Materialien für eine formschöne Spotfamilie und passend zu Ihrem Wohnraum. Die beweglichen Spotköpfe lassen die gewünschte Fläche wunderbar im besten Licht erscheinen. Die Leuchten haben kein Leuchtmittel integriert, so dass je nach Vorliebe die passende Lampe mit GU10 Sockel und bis zu einer maximalen Leistung von 50W pro Lichtpunkt verwendet werden kann.

Technische Daten

| | |
|--------------|--|
| Max. Wattage | 3 x max. 50W |
| Sockel | GU10 exkl. |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | |
| Volt | 220-240 |
| Lumen | Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel |
| Kelvin | Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel |

Codes

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel | 8719514465176 |
| Bestellnummer (EOC) | 46517600 |
| 10NC | 9290032529 |

Artikeldaten

Flammenanzahl

Mengen**Service**

Garantie 2 Jahre gesetzl.
Gewährleistung

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 13 | 29,3 | 29,3 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 9,5 | 30 | 28 |

Design/Materialausführ.

Material Metall
Grundfarbe weiss

Gewichte

| | |
|-----------------------------|-------|
| Artikelgewicht / g netto | 560 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0,695 |

Energieeffizienz

Kategorie N/A

Verschiedenes

| | |
|------------------|--------------|
| Typ | Spots |
| Kabellänge | Keine Angabe |
| Höhenverstellbar | Nein |



Ausstellungsdatum: 17.07.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.