



34789200 Square panel SceneSwitch 12W, 30x30cm, 2700K, weiss

Technische Daten		Codes	
Technologie		EAN Artikel	
Eingangswattage	12	Bestellnummer (EOC)	872016934789200
Ersatzwattage		10NC	9290041439
Sockel	Fest verbaute LED	Gewichte	
Lichtfarbe	N/A	Artikelgewicht / g netto	1000
Lebensdauer	15000	Artikel mit Verpackung / g	1654
Volt	220-240	Mengen	
Startzeit	< 0,5	Kleinste Bestellmenge	6
Lumen	1600	Anzahl Packs pro VPE	6
Kelvin	2700	Service	
Schalthäufigkeit	20000	Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
RA-Wert	80	Design/Materialausführ.	
Dimmbarkeit		Verpackungsmaße	
Dimmbar	Ja	Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29,50 29,50 3,70
Dimmeffekt	Step Dim - SceneSwitch	Verpackung in cm (H/B/T)	35.2 34.9 5.9
Energieeffizienz		Verschiedenes	
Kategorie	E	Typ	N/A