



34791500 Square panel SceneSwitch 12W, 30x30cm, 2700K, schwarz

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	12
Ersatzwattage	
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	1600
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Step Dim - SceneSwitch

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	schwarz

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Codes

EAN Artikel	
Bestellnummer (EOC)	872016934791500
10NC	9290041440

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	1000
Artikel mit Verpackung / g	1654

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	29,50	29,50	3,70
Verpackung in cm (H/B/T)	35.2	34.9	5.9

Verschiedenes

Typ	N/A
-----	-----



Ausstellungsdatum: 20.08.2024
Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.