

MEDIUM SERIES
SÉRIE MEDIUM

910

SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS



Interior dimensions

Dimensions intérieures

L13.2" x W9.2" x H4.1"

L336mm x W234mm x H104mm

Exterior dimensions

Dimensions extérieures

L14.3" x W11.1" x H4.7"

L363mm x W282mm x H120mm

Weight | Poids

3.0 lbs | 1.4 kg

Lid depth

Profondeur du couvercle

1.3" | 33mm

Base depth

Profondeur de la base

2.8" | 71mm

Max buoyancy

Flottabilité maximum

17 lbs | 7.8 kg

Temperature range

Plage de températures

Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)

Airline cabin carry-on

Bagage de cabine

Yes | Oui

Watertight | Étanche

Yes - IP67 | Oui - IP67

Warranty | Garantie

Conditional lifetime guarantee | Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF

IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU



IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF

IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE



ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT

SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT



ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST

ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE



ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION

ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION



ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL

ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE



MIL-STD-810F - IMMERSION

MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene

Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Latches – Nylon 66

Fermeurs - Nylon 66

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE

Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Purge Valve – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers

Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel

Tiges/quincaillerie - Acier inoxydable 304

Gasket – EPDM

Joint d'étanchéité - EPDM

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Padlockable | Verrouillable
- 5 - Stackable | Empilable
- 6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
- 7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
- 8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Integrated Lid Stay | Couvercle à cran de retenue
- 10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE

