



NEW
NOUVEAU

Specifications | Spécifications

Interior dimensions Dimensions intérieures	L36.63" x W14.5" x H6.0" L930mm x W368mm x H152mm
Exterior dimensions Dimensions extérieures	L39.75" x W17.31" x H6.63" L1010mm x W440mm x H168mm
Weight (empty) Poids (vide)	15.25 lbs 6.9 kg



Built for the outdoors, the NANUK 985 is favored by avid sportsmen, hunters, law enforcement and the military. This 36" firearm case features 2 spring loaded handles and rolls around smoothly with its polyurethane wheels. With an IP67 Waterproof rating, the NANUK 985 keeps your equipment safe and protected with its 4 superior patented PowerClaw latches. For extra security, 2 latches feature an integrated TSA accepted key lock to keep your equipment securely locked during transit but accessible for inspection by the TSA when required.

Construit pour survivre à l'extérieur, le NANUK 985 est préféré des sportifs, des chasseurs, des forces de l'ordre et des forces armées. Avec un indice d'étanchéité IP67, la NANUK 985 protège votre équipement en toute sécurité grâce à ses quatre loquets brevetés PowerClaw. Pour plus de sécurité, deux loquets sont dotés d'un verrou à clé intégré accepté par la TSA pour que votre équipement reste bien verrouillé pendant le transport, mais accessible en cas de nécessité pour la TSA. Cette mallette indestructible MIL-Spec est équipée d'une fonction de maintien du couvercle pour le maintenir ouvert en toute sécurité lors de son utilisation et des œillets en acier inoxydable renforcé peuvent être utilisés pour fixer des cadenas supplémentaires.

The NANUK™ Advantage | L'avantage NANUK™



POWERCLAW
Superior Latching System
Système de verrouillage



WATERPROOF
IP67 Rated
Imperméable classé IP 67



INDESTRUCTIBLE
NK-7 Resin
Résine NK-7 indestructible et légère



CERTIFICATIONS
Laboratory Tested
Testé en laboratoire



LIFETIME
Warranty
Garantie à vie

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - TSA Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture TSA Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Indestructible NK-7 Resin | Résine NK-7 indestructible
- 4 - Reinforced Metal Padlock Holes | Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
- 5 - Tie down eyelets | Arrimage œillets
- 6 - Stackable | Empilable
- 7 - Polyurethane Wheels | Roues en polyuréthane
- 8 - Spring loaded top handle | Poignée de dessus avec ressort
- 9 - Soft grip handle stay | Poignée souple avec ressort
- 10 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 11 - Removable lid | Couvercle amovible
- 12 - Lid stopper 110° | Couvercle qui reste ouvert 110°
- 13 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 14 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



Available Inserts

Inserts disponibles



AR15 foam insert

Insert de mousse AR15



TAKEDOWN foam insert

Insert de mousse TAKEDOWN

Other Available Sizes

Autres grandeurs disponibles



990 | 990 AR15

Interior dimensions

Dimensions intérieures

L44.0" x W14.5" x H6.0"

L1118mm x W368mm x H152mm



995

Interior dimensions

Dimensions intérieures

L52.0 x W14.5" x H6.0"

L1321mm x W368mm x H152mm

Available Colors

Couleurs disponibles



Black
Noir



Olive
Olive

UPC Code | Code UPC

666365021731

666365021748

666365021755

666365021779

666365021793

Item Number | No. Item

985-0001

985-0006

985-1001

985-1006

985-FOAM

Description | Description

Nanuk Case - Black

Nanuk Case - Olive

Nanuk Case w/foam - Black

Nanuk Case w/foam - Olive

Foam inserts (3 part) for 985 Nanuk Case