



## ANSMANN Home Charger mit Display HC365PD 65W

- USB-Ladegerät mit 3 USB-Ports und 65 W
- Displayanzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5 - 20V DC
- Leistung: 65 W

### INFORMATIONEN

Produktnamen	Home Charger mit Display HC365PD 65W
Artikelnummer	1001-0150
EAN-Code	4013674195077
Zolltarifnummer	85044083900
Materialgruppe	01
Lieferumfang	Home Charger mit Display HC365PD 65W, Bedienungsanleitung

Produkt	35 × 52 × 94 mm / 135 g
Verpackung + Produkt	126 × 83 × 44 mm / 218 g
Verpackungseinheit	10 Stück (177 × 137 × 237 mm)

