

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC ohne LED

Art. Nr. 67361551

04.09.2024

Eingangsspannung: 8 - 30 Volt DC

Ausgang USB-C:

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	2,5A
24,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	2,5A
	15,0V	2,0A
	20,0V	1,5A

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC ohne LED

Art. Nr. 67361551

04.09.2024

Ausgangsleistung nominal nach Protokoll PD und QC:

USB-C (PD):	30 W
Ausgangsleistung max.:	30 W
Ladeprotokoll C-Buchse:	Power Delivery (PD), Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	max. 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung, Verpolung und Übertemperatur

Paneldicke: von 2 mm bis 16 mm

Einbaubohrung: 28 mm (27,8mm)

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot (+) / schwarz (-)
Länge:	150 mm

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC ohne LED

Art. Nr. 67361551

04.09.2024

