

Datenblatt

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 50W

Art. Nr. 67351990 (IV)

Art. Nr. 67351995 (EV)

02.08.2024

Eingangsspannung: 8 - 34 V DC

Ausgangsspannung: 5 -20 V DC

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	3,0A
24,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	3,0A
	15,0V	3,0A
	20,0V	2,5A

Ladeprotokoll: Power Delivery; Quick Charge, PPS
Stromaufnahme: ca. 1 mA (Leerlauf)
Schutz bei: Kurzschluss, Überlast , Überspannung
und Übertemperatur

Anschlüsse: Kabelenden 6mm verzinkt
Paneldicke: von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung: 28 mm (27,8mm)

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 50W

Art. Nr. 67351990 (IV)

Art. Nr. 67351995 (EV)

02.08.2024

Material:

Gehäuse: Makrolon
Temperaturbelastung: max. 130 °C

Kabel:

Litzenkabel: 2 x 0,5 mm² rot/schwarz
Länge: 150 mm

