



Netzkabel

Model: **AK-UP-07**



Produkttyp	Netzkabel
Versorgungsspannung	250 V
Ausgangsstromstärke	10 A
Erdung	Ja
Kabellänge	3 m
Steckdose #1	IEC C15
Steckdose #2	IEC C14
Produktfarbe	Schwarz
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137203
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-UP-07 ist ein **Server-Stromkabel**. Das **3 m lange Kabel** ist mit **IEC C14**- und **IEC C15**-Steckern versehen. Sie werden für den Anschluss von Service-Bypass-Panels, Hot-Plug- und Hot-Swap-Geräten an unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) verwendet. Darüber hinaus zeichnen sich die Stecker durch eine hohe Strombelastbarkeit von bis zu **10 A** aus. Damit eignen sie sich für die Stromversorgung komplexer Systeme und Geräte mit hoher Leistung.