



Serie 1



300 °C / 500 °C



2 Temperatur-Stufen



240 / 450 l/Min.



2 Luftmengen-Stufen

Geeignet für steckbare
Düsen

VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 1620 S Heißluftgebläse ist dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Luftmenge	240 – 450 l/min	Temperaturscanner	Nein
Temperatureinstellung	2-stufig	Feinstaubfilter	Nein
Einstellung per	Stufenschalter	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Nein
Programmierungsfunktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
Resthitzanzeige	Nein	VPE1, Nettogewicht	0,717 kg
Cool-Funktion	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, EAN	4007841089382
Heizelement	Mikantitheizung	Leistung	1600 W

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm