Heißluftgebläse

HM 1620 S

Faltschachtel
EAN 4007841 089382
Art.-Nr. 089382



1
Serie 1

1600 W
1600 W Leistung

300°C / 500 °C

2 Temperatur-Stufen

240 / 450 l/Min.

2 Luftmengen-Stufen

Geeignet für steckbare Düsen

VDE

CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 1620 S Heißluftgebläse ist dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C
Luftmenge	240 – 450 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Temperaturscanner	Nein
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,717 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841089382
Leistung	1600 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm

Heißluftgebläse

HM 1620 S

Faltschachtel
EAN 4007841 089382
Art.-Nr. 089382

Zubehör

EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer