

# HM 2120 E

EAN 4007841 089603

Art.-Nr. 089603



Serie 5



80 - 650 °C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/min.



3 Luftmengen-Stufen



VDE



CE

## Funktionsbeschreibung

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

## Technische Daten

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Temperatur            | 80 – 630 °C                       |
| Luftmenge             | 150 – 500 l/min                   |
| Temperatureinstellung | stufenlos                         |
| Einstellung per       | Drehrad                           |
| Temperaturanzeige     | Stellrad mit beschrifteten Stufen |
| Luftstromregulierung  | Stufen                            |
| Resthitzeanzeige      | Nein                              |
| Heizelement           | Keramikheizung                    |
| Netzanschluss         | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz          |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Ja                |
| Funktion, Lebensdauer, Motor  | 750 Std           |
| Feinstaubfilter               | Nein              |
| Thermosicherung               | Ja                |
| Abmessungen (L x B x H)       | 253 x 87 x 200 mm |
| VPE1, Nettogewicht            | 0,838 kg          |
| Herstellergarantie            | 1 Jahr            |
| VPE1, EAN                     | 4007841089603     |
| Leistung                      | 2200 W            |

## Zubehör

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 014919 | Temperaturscanner HL Scan        |
| EAN 4007841 053963 | Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm                |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm                |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm               |
| EAN 4007841 074715 | Breitschlitzdüse                 |

# HM 2120 E

EAN 4007841 089603

Art.-Nr. 089603



## Zubehör

EAN 4007841 010287

Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm

EAN 4007841 074616

Lötreflektordüse 10 mm

EAN 4007841 068035

Adapterdüse Professional