Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2120 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089603
Art.-Nr. 089603



Serie 5 | 2200 W | 2200 W Leistung | 80 - 630°C | 9 Temperatur-Stufen | 150 - 500 l/Min. | 3 Luftmengen-Stufen | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

Funktionsbeschreibung

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,837 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089603
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2120 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089603
Art.-Nr. 089603

Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional