

SOGO®

Human Technology



DESIGNED
IN SPAIN



FREIDORA DE AIRE

DIGI FRYER PLUS 1400

**1400W
MAX**

POTENCIA

5L

CESTA FREIDORA
ANTIADHERENTE

8

FUNCIONES
PREESTABLECIDAS



**1-60
min.**

TEMPORIZADOR

**80°C
200°C**

RANGO DE
TEMPERATURA



AVISO AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN



RECETARIO DIGITAL
INCLUIDO



Descargue aquí
su recetario


SS-10880
www.sogo.es



SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

24

Producto / Product:

23,6 x 30 x 29,6 cm / 4kg

Caja Individual / Gift box:

35 x 31,2 x 35,4 cm / 4,7 kg

Caja Master / Export Carton:

64 x 36 x 38 cm / 10,3-8kg



ES FREIDORA DE AIRE ELÉCTRICA 5L

- Saludable y utiliza un 80% menos de grasa que una freidora convencional
- Cesta freidora extraíble con revestimiento antiadherente de 5L
- Con pantalla digital con luz LED y panel de control táctil
- 8 funciones de menú
- Recetario digital incluido
- Recordatorio (Aviso) automático de remoción de la comida a medio proceso de cocción
- 360° Tecnología de circulación de aire caliente y a alta velocidad
- Control de temperatura totalmente ajustable, 80° - 200°C
- Temporizador con función de apagado automático, en el rango de tiempo de 1-60 min
- Timbre de auto listo y protección contra el sobrecalentamiento
- Función de apagado automático y asa de tacto frío
- Con pies antideslizantes
- Cuerpo exterior de acero inoxidable
- Accesorios: Cesta para freír de 5L y pinza de silicona

EN ELECTRIC AIR FRYER 5L

- Healthy and uses 80% less fat than a conventional fryer
- Removeable non-stick coated frying basket of 5L
- With LED light digital display & touch control panel
- 8 menú functions
- Digital recipe book included
- Auto reminder of the shaking the food half way through cooking process
- 360° Hot and hi-speed air circulation Technology
- Adjustable temperature control from 80°C - 200°C
- Timer with auto off function in the time range of 1-60 min
- Auto ready bell and over-heat protection
- Auto shut off function and cool touch handle
- With anti-skid feet
- Stainless steel outer body
- Accessories: 5L frying Basket and silicone tong

PT FRITADEIRA DE AR ELÉTRICA 5L

- Saudável e usa 80% menos gordura do que uma fritadeira convencional
- Cesto de fritadeira com revestimento antiaderente 5L
- Com tela digital de luz LED e painel de controle de toque
- 8 funções do menu
- Livro de receitas digital incluído
- Lembrete automático para agitar alimentos no meio do processo de cozimento
- 360° Tecnologia de circulação de ar quente com alta velocidade
- O controle de temperatura totalmente ajustável, 80° - 200°C
- Temporizador com função de desligamento automático, no intervalo de tempo de 1-60min
- Sino automático e proteção contra o superaquecimento
- Função de desligamento automático e pega de toque frio
- Com pés antiderrapantes
- Corpo exterior em aço inoxidável
- Acessórios: Cesto de fritura de 5 L e pinça de silicone



220 - 240V~ 50-60Hz
1400W

1400W
MAX

POTENCIA

5L

CAPACIDAD



AVISO
AUTOMÁTICO
DE REMOCIÓN

80°-
200°C

CONTROL DE
TEMPERATURA



RECETARIO
DIGITAL
INCLUIDO

8

FUNCIONES
PREESTABLECIDAS



1-60
min.

TEMPORIZADOR

SS-10880

www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN




© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



2

24

Producto / Product:

23,6 x 30 x 29,6 cm / 4kg

Caja Individual / Gift box:

35 x 31,2 x 35,4 cm / 4,7 kg

Caja Master / Export Carton:

64 x 36 x 38 cm / 10,3-8kg



FR FRITEUSES ÉLECTRIQUES À AIR 5L

- Sain et utilise 80 % de graisse en moins qu'une friteuse conventionnelle
- Panier de friteuse à revêtement antiadhésif de 5L
- Avec affichage numérique à LED et panneau de contrôle tactile
- 8 fonctions des menus
- Livre de recettes numérique inclus
- Rappel automatique de l'agitation des aliments au milieu du processus de cuisson
- 360° Technologie de circulation d'air chaud et à grande vitesse
- Contrôle de la température entièrement réglable 80° - 200°C
- Minuterie avec fonction d'arrêt automatique dans la plage de temps de 1-60mins
- Cloche automatique prêt et protection contre la surchauffe
- Fonction d'arrêt automatique et poignée froide
- Pieds antidérapants
- Corps extérieur en acier inoxydable
- Accessoires: Panier à friture 5L et pince en silicone

DE ELEKTRISCHER LUFTFRITTER 5L

- Gesund und verbraucht 80 % weniger Fett als eine herkömmliche Fritteuse
- Einen mit 5L beschichteten Frittierkorb
- Mit digitaler LED-Lichtanzeige & Touch-Bedienfeld
- 8 Menüfunktionen
- Inklusive digitalem Rezeptbuch
- Automatische Erinnerung an das Rühren der Speisen nach der Hälfte des Garvorgangs
- 360° Heiß- und Hochgeschwindigkeits-Luftzirkulationstechnologie
- Vollständig einstellbare Temperaturregelung 80° - 200°C
- Timer mit automatischer Abschaltfunktion im Zeitbereich von 1-60min
- Automatische Bereitschaftsglocke und Überhitzungsschutz
- Automatische Abschaltfunktion und Cool-Touch-Griff
- Mit Anti-Rutsch-Füßen
- Außengehäuse aus rostfreiem Stahl
- Zubehör: 5L Frittierkorb und Silikonzange

IT FRIGGITRICE AD ARIA ELETTRICA 5L

- Più sano e utilizza 80% in meno di grassi rispetto a una friggitrice convenzionale
- Cestello per friggitrice con rivestimento antiaderente da 5L
- Con schermo digitale a luce LED e pannello di controllo touch
- 8 funzioni del menu
- Ricettario digitale incluso
- Promemoria automatico per agitare il cibo nel mezzo del processo di cottura
- 360° Tecnologia di circolazione dell'aria calda e ad alta velocità
- Il controllo della temperatura completamente regolabile da 80° - 200°C
- Timer con funzione di spegnimento automatico, nell'intervallo di tempo compreso tra 1 e 60 minuti
- Segnalatore acustico pronto automatico e Protezione da surriscaldamento
- Funzione di spegnimento automatico e maniglia cool touch
- Con piedini antiscivolo
- Corpo esterno in acciaio inox
- Accessori: Cestello per frittura da 5L e pinza in silicone



220 - 240V~ 50-60Hz
1400W

1400W
MAX

POWER

5L

CAPACITY



AUTO
REMINDER
OF SHAKING
FOOD

80°-
200°C

TEMPERATURE
CONTROL



DIGITAL
RECIPE
BOOKLET
INCLUDED

8

PRESET
FUNCTIONS



1-60
min.

TIMER

SS-10880
www.sogo.es



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.