

Produktdatenblatt

PHILIPS



45155100

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leucht
Die äußerst langlebigen Philips LED-Lampen liefern ein hochwertiges Licht und deutliche, sofortige Energieeinsparungen.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4.6
Ersatzwattage	
Socket	GU10
Lichtfarbe	Neutralweiss
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	390
Kelvin	4000
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Nein
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	silber

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514451551
Bestellnummer (EOC)	871951445155100
10NC	9290012182

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	300
Artikel mit Verpackung / g	468

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	5,4	5	5
Verpackung in cm (H/B/T)	11,5	17,1	5,3

Verschiedenes

Typ



Ausstellungsdatum: 23.05.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.