



31933200 Philips Hue Fugato plate/spiral black 3x4.2W 240V

Dekorative Spot-Beleuchtung für ein gemütliches Ambiente im Wohnbereich, ausgestattet mit einem designvollen Leuchtring, für die direkte und indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung, Spielen Sie mit Licht und wählen Sie eine aus 16 Millionen Farben in der Hu

Technische Daten

Max. Wattage	12,6
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	240
Lumen	1050
Kelvin	2000 - 6500

Codes

EAN Artikel	8720169319332
Bestellnummer (EOC)	31933200
10NC	9290038101

Artikeldaten

Flammenanzahl	3
---------------	---

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	19,50	19,50	15,30
Verpackung in cm (H/B/T)	20,80	29,30	29,30

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar via Hue App, 50.000 Weisschattierungen möglich

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,89
Artikel mit Verpackung / kg	1,68

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein